

Garant**Upínacia sťahovacia čelusť, pre typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361136 125
GTIN	4062406090340
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Tvrdené a brúsené

Použitie:

Sťahovací systém v kombinácii s úložnými plechmi č. 361161 a sťahovacími vložkami č. 361162. Optimálne na opracovanie 6. strany, pretože obrobok je ťahaný na základnú koľajnicu pomocou sťahovacích vložiek alebo úložných plechov. Možné výšky podložiek 5, 10 a 15 mm

Technický opis

Výška čelusti h	45 mm
Šírka čelustí b	125 mm
Dĺžka čelustí l	68,5 mm
vhodné pre farebný kód	Xpent1-2
Počet slotov pre zapojenie	5
Druh produktu	Čeluste pre zverák

