


Garant**Nadstavbová čelusť, štandardná s povrchovou úpravou, pre typ: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363014 80
GTIN	4062406090531
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Kombinované čeluste s ozubením Gripp a hladkou upínacou plochou.
S povrchovou úpravou na hladkej upínacej ploche pre optimálnu prídržnú silu.

Technický opis

b_1	80 mm
Výška čelusti h	28 mm
Výška h_1	3 mm
vhodné pre farebný kód	Xtric 80
Dĺžka l_1	3 mm
Dĺžka čelustí l	50 mm
Výška h_2	13 mm
Hmotnosť	0,45 kg
Druh produktu	Čeluste pre zverák

