

Garant**Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 10 mm, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 212714 ALU |
| GTIN | 4045197761552 |
| Trieda položky | 21A |

Popis**Prevedenie:**

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.

· Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia: $\pm 0,015$ mm.

Použitie:

Torusové doštičky s uhlovým polomerom. Na zníženie reznej sily a zníženie vibrácií.

Technický opis

| | |
|--|--------|
| Typ | HLINÍK |
| Typ | HU7810 |
| Uhlový Polomer | 1 mm |
| Rezný materiál | HM |
| Uhlový Polomer r | 1 mm |
| Posuv f_z v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,2 mm |
| Posuv f_z v oceli < 1400 N/mm ² | 0,2 mm |

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 1 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |