

**Garant****Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 12 mm, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212717 ALU
GTIN	4045197761576
Trieda položky	21A

**Popis****Prevedenie:****Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.****· Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia:  $\pm 0,015$  mm.****Použitie:**

Torusové doštičky s uhlovým polomerom. Na zníženie reznej sily a zníženie vibrácií.

**Technický opis**

Typ	HLINÍK
Typ	HU7810
Uhlový Polomer	1 mm
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer r	1 mm
Posuv $f_z$ v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,25 mm
Posuv $f_z$ v oceli < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm
Posuv $f_z$ v oceli < 60 HRC	0,2 mm

Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie