

Garant**Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 10 mm Highfeed, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212749 ALU
GTIN	4045197761842
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:**

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.

- Presnosť obvodovej hádzavosti a polomeru: $\pm 0,015$ mm.
- Presnosť výmeny z doštičky na doštičku: $\pm 0,025$ mm.

Použitie:

Torusové doštičky „Highfeed“ na vyššie posuvy.

Technický opis

Typ	HLINÍK
Typ	HU7830
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	0,5 mm
Programovací polomer pri $a_{p\max}$	1,4 mm
Posuv f_z v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,4 mm

Posuv f_z v oceli $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie