

**Garant****Upínací trň pre frézovacie hlavy s tlmením vibrácií, valcové, HSK-A 100 A = 200, Ø trňa d1: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	306708 16
GTIN	4045197761989
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

- Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.
- S otvorom na čip Balluff/RFID.
- Zväčšená dosadacia plocha nákrúžku.

**Vyhotovenie s funkciou tlmenia vibrácií, upínač s jadrom tlmiacim vibrácie.**

**Výhoda:**

Výrazne nižší sklon k vibráciám! Značné zvýšenie posuvu!

**Rozsah balenia:**

Vrátane skrutky na utiahnutie frézy a unášacieho kameňa.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Špeciálny kľúč č. 309840. rúra na chladiaci prostriedok č. 309880.

**Upozornenie:**

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

Dĺžka frézovacieho trňa L <sub>4</sub>	17 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	200 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Upínač	HSK-A 100 A = 200
Norma	DIN 6357

Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893
Norma upínača	DIN 69882-3
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 μm
Stratégia obrábania	HPC
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy

## Príslušenstvo

Špeciálne kľúče pre Ø trňa 16	309840 16
-------------------------------	-----------