

Garant**Upínací trň pre frézovacie hlavy s tlmením vibrácií, valcové, HSK-A 100 A = 300, Ø trňa d1: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 306709 16 |
| GTIN | 4045197762016 |
| Trieda položky | 31A |

Popis**Prevedenie:**

- Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.
- S otvorom na čip Balluff/RFID.
- Zväčšená dosadacia plocha nákrúžku.

Vyhotovenie s funkciou tlmenia vibrácií, upínač s jadrom tlmiacim vibrácie.

Výhoda:

Výrazne nižší sklon k vibráciám! Značné zvýšenie posuvu!

Rozsah balenia:

Vrátane skrutky na utiahnutie frézy a unášacieho kameňa.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny kľúč č. 309840. rúra na chladiaci prostriedok č. 309880.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|--|-------------------|
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 300 mm |
| Ø D ₂ | 38 mm |
| Dĺžka frézovacieho trňa L ₄ | 17 mm |
| Upínač | HSK-A 100 A = 300 |
| Norma | DIN 6357 |
| Norma upínača | ISO 12164-1 |

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Norma upínača | DIN 69893 |
| Norma upínača | DIN 69882-3 |
| Tvar | A |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 8000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 μm |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Kmitanie | tlmené |
| Druh produktu | Upínací trň pre frézovacie hlavy |

Príslušenstvo

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Špeciálne kľúče pre Ø trňa 16 | 309840 16 |
|-------------------------------|-----------|