



Stereomikroskop Lynx EVO, Typ: ERGO



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	491865 ERGO
GTIN	2050001956767
Trieda položky	49B

Popis

Prevedenie:

Stereomikroskop bez okulára na pozorovanie a analýzu vašich komponentov a vzoriek v 3D. Patentovaný stereo optický systém Dynascope® vytvára trojrozmerný obraz v prvotriednej kvalite. Jedinečný optický systém bez okulára Lynx EVO používateľovi umožňuje príjemné držanie pri práci a tým značné zefektívnenie práce.

- **Modulárny dizajn vytvára zosúladenie s individuálnymi možnosťami použitia.**
- **Zväčšenie sa vykonáva plynule od 6x až 60x a môže sa zvýšiť použitím dodatočných objektívov na 120x.**
- **Flexibilné možnosti statívov**
- **Ergonomický statív. Kompaktná veľkosť pre malé pracovné priestory. Mimoriadna stabilita pri vysokých zväčšeniach.**
- **Multi axiálne stĺpové stojany. Presné a robustné, ideálne pre priemyselné použitie, pri ktorom je potrebné zahrnúť čo možno najväčšiu pracovnú plochu.**
- **Veľká prevádzková vzdialenosť pre opracovanie komponentov bez námahy.**
- **Prvotriedna ergonómia. Práce bez vynaloženia námahy vďaka prirodzenému vzpriamenému držaniu tela, bez obmedzenia v telesnom pohybe a s citelným znížením únavy očí.**
- **Vysoká kvalita obrazu vďaka farebným obrazom vo vysokom rozlíšení, s množstvom detailov, vysokým kontrastom.**

8-bodové kruhové svetlo LED s reguláciou svietivosti a integrovanou otočnou rozptylnou šošovkou.

Použitie:

Pre všetky oblasti použitia vo výrobe a kontrole, pri ktorých záleží na veľkých pracovných odstupoch a kvalite obrazu. Pre spracovanie pod mikroskopom. Na trvalé použitie vďaka práci bez únavy. Ideálne aj pre nositeľov okuliarov.

Rozsah balenia:

Vrátane projekčnej hlavy s objektívom a približovacej jednotky 10: 1. LED osvetlenie, stmievač. Stolový statív s odnímateľnými podložnými sklíčkami.

Zvláštne príslušenstvo:

Smart Cam (so softvérom) č. 491867, kalibračné doštičky.

Ďalšie objektívy (0,45×/0,62×/1,0×/1,5×/2,0×) Stolový statív s odnímateľnými podložnými sklíčkami.

Technický opis

Výčnelok optickej osi	200 mm
Prevádzková vzdialenosť	75 mm
Zväčšenie (x-násobne)	6 - 60
Statív	stolový statív
Označenie výrobcu	EVO501
Hmotnosť	15,3 kg
Objektív (x-násobne)	1,0
Menovité napätie	100 - 240 V
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Bezokulárový zobrazovací systém