

Garant**CNMG 160616, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250338 HB7020
GTIN	4045197764089
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	SG
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 300 m/min
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,6 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7020
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160616

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie