

Garant**CNMM 160616, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250460 HB7020
GTIN	4045197764119
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Typ	HB7020
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SR
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 300 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	1,6 mm
Hĺbka rezu a_p	2 - 10 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 160616

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie