

Garant**CNMM 190616, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250464 HB7020
GTIN	4045197764126
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 300 m/min
Lamač triesok	SR
Uhlový Polomer	1,6 mm
Typ	HB7020
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	2 - 10 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 190616

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie