

**CNMM 1204XR, Typ: PR005S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250488 PR005S
GTIN	4960664836987
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Posuv f	0,15 - 0,45 mm/ot,
Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie	30 - 90 m/min
Hlavné použitie	S
Typ	PR005S
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	0,5 - 4 mm
Lamač triesok	SX
Podmienka rezu	kontinuálne
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 1204XR
Počet výmien/rezných hrán	4

Podložka	259031 15
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie