

**CNMM 1204XL, Typ: PR005S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250489 PR005S
GTIN	4960664836970
Trieda položky	25E

Technický opis

Typ	PR005S
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 90 m/min
Hlavné použitie	S
Lamač triesok	SX
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,15 - 0,45 mm/ot,
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 1204XL
Počet výmien/rezných hrán	4

Podložka	259031 15
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie