

**CNMM 1204XL, Typ: PR015S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250489 PR015S
GTIN	4960664837731
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	25 - 70 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Hlavné použitie	S
Posuv $f$	0,15 - 0,45 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	SX
Typ	PR015S
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 1204XL
Počet výmien/rezných hrán	4

Podložka	259031 15
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie