

3M Scotch-Brite™

Rúnový kotúč so suchým zipsom GB-DH, Ø 115 mm, Porovnanie zrnitosti: 50**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 566902 50 |
| GTIN | 50048011644009 |
| Trieda položky | 53M |

Popis**Prevedenie:**

Brúsne kotúče s rúnom so suchým zipsom s prepichnutým textilným podkladom na bezpečné pripevnenie suchým zipsom. S odnímateľným centrovacím jadrom na presnejšie umiestnenie a prilnutie kotúča na podložku (**približne o 50 % nižšia úroveň vibrácií s podložkou so suchým zipsom č. 566965**).

Veľmi **agresívny rúnový kotúč** s vysokou stabilitou hrán. Zapracované **keramické zrno (CER)** umožňuje vyšší úber.

Použitie:

Ideálne na **obrábanie malých zvarových švov a bodových zvarov**, ako aj na **hrubšie čistenie a odihľovanie**. Žiadne podbrusovanie povrchu.

Na uhlové brúsky s podložkou na suchý zips č. 566960 alebo 566965.

Upozornenie:

Brúsne kotúče so suchým zipsom na predbrúsenie, pozri č. **567705 a nasl.**

Technický opis

| | |
|-----------------|---------------------|
| Stupeň jemnosti | extra hrubý |
| Prevedenie | A coarse super duty |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Porovnanie zrnitosti | 50 |
| Farba | modrá |
| Ø kotúčov | 115 mm |
| Séria | GB-DH |
| Skratka pre brúsivo | Keramika |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Atribút Názov produktu | Ø 115 mm |
| Označenie výrobcu | GB-DH |
| maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s |
| Druh produktu | Brúsne rúno |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |
| Nátery | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| mokrú maximum | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |

Príslušenstvo

Brúsny tanier so suchým zipsom Závít M 14 Vonkajší Ø 115

566960 115

Brúsny tanier so suchým zipsom Vystredenie a závít M 14
Vonkajší Ø 115

566965 115