

**Garant****CCGW 120404 FN, MKD, Prevedenie rezných hrán: NS****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265932 NS
GTIN	4062406095864
Trieda položky	21L

**Popis****Prevedenie:**

**MKD** - Monokryštalický diamant, rezné hrany rezané laserom. Skosenie hrán pre syntetické materiály (PMMA, POM, Akryl atd.).

**Použitie:**

Na superfinišovanie pre najlepšie povrchy.

**Odporúčanie:**

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď použijete systém GARANT Master eco. Alternatívne je možné použiť všetky vhodné držiaky a vŕtacie tyče ISO.

**Technický opis**

Prevedenie rezných hrán	NS
Posuv f	0,005 - 0,4 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hĺbka rezu $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Podmienka rezu	kontinuálny

Typ	MKD
Rezný materiál	MKD
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 1400 m/min
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGW 120404 FN
Počet výmien/rezných hrán	1
Atribút Názov produktu	MKD
Možnosť dodatočného zabrúsenia	áno
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie