

Garant**DCGW 070204 FN, MKD, Prevedenie rezných hrán: NL****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265948 NL
GTIN	4062406096045
Trieda položky	21L

Popis**Prevedenie:**

MKD – Monokryštalický diamant, rezné hrany rezané laserom. Skosenie hrán pre neželezné kovy vytvárajúce dlhé triesky.

Použitie:

Na superfinišovanie pre najlepšie povrchy.

Odporúčanie:

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď použijete systém GARANT Master eco. Alternatívne je možné použiť všetky vhodné držiaky a vŕtacie tyče ISO.

Technický opis

Rezný materiál	MKD
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 1600 m/min
Prevedenie rezných hrán	NL
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Posuv f	0,005 - 0,1 mm/ot,

Typ	MKD
Podmienka rezu	kontinuálny
Hĺbka rezu a_p	0,01 - 0,2 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGW 070204 FN
Počet výmien/rezných hrán	1
Atribút Názov produktu	MKD
Možnosť dodatočného zabrúsenia	áno
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie