

Garant**DCGW 070208 FN, MKD, Prevedenie rezných hrán: NS****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265952 NS
GTIN	4062406096083
Trieda položky	21L

Popis**Prevedenie:**

MKD – Monokryštalický diamant, rezné hrany rezané laserom. Skosenie hrán pre syntetické materiály (PMMA, POM, Akryl atd.).

Použitie:

Na superfinišovanie pre najlepšie povrchy.

Odporúčanie:

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď použijete systém GARANT Master eco. Alternatívne je možné použiť všetky vhodné držiaky a vŕtacie tyče ISO.

Technický opis

Rezný materiál	MKD
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	kontinuálny
Typ	MKD
Prevedenie rezných hrán	NS

Posuv f	0,005 - 0,4 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 1400 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,01 - 0,2 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGW 070208 FN
Počet výmien/rezných hrán	1
Atribút Názov produktu	MKD
Možnosť dodatočného zabrúsenia	áno
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie