

Garant**CCGW 120412 FN, MKD, Prevedenie rezných hrán: NS****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265940 NS
GTIN	4062406096021
Trieda položky	21L

Popis**Prevedenie:**

MKD - Monokryštalický diamant, rezné hrany rezané laserom. Skosenie hrán pre syntetické materiály (PMMA, POM, Akryl atd.).

Použitie:

Na superfinišovanie pre najlepšie povrchy.

Odporúčanie:

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď použijete systém GARANT Master eco. Alternatívne je možné použiť všetky vhodné držiaky a vŕtacie tyče ISO.

Technický opis

Rezný materiál	MKD
Prevedenie rezných hrán	NS
Hĺbka rezu a_p	0,01 - 0,2 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Posuv f	0,005 - 0,4 mm/ot,

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Typ	MKD
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 1400 m/min
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGW 120412 FN
Počet výmien/rezných hrán	1
Atribút Názov produktu	MKD
Možnosť dodatočného zabrúsenia	áno
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie