


**Garant****Hrubovací brúsny kotúč CerRapid, Ø kotúče x šírka kotúča: 178X7mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 560005 178X7  |
| GTIN             | 4045197718655 |
| Trieda položky   | 51M           |

## Popis

### Prevedenie:

Samoostríacie **keramické zrna (CER)** a špeciálne vyladený **vysoko výkonný spojovací systém** umožňujú **mnohonásobne vyšší brúsny výkon pri extrémne chladnom brúsení** v porovnaní s bežnými hrubovacími rezacími kotúčmi (A).

- **Najvyššia produktivita vďaka najrýchlejšiemu úberu materiálu.**
- **Optimálna rovnováha medzi extrémne mäkkým obrusovaním s minimálnou námahou a maximálnou trvácnosťou.**
- **Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie hrubovacích kotúčov sú optimálne prispôbené príslušnej oblasti použitia z hľadiska maximálneho brúsneho výkonu a životnosti.**
- **Tvary: Hrubovacie brúsne kotúče zalomené (tvar 27, 28, 29)**
- **Uhol brúsenia 20° až 30°**
- **Použitie: Na elektrických a pneumatických uhlových brúskach s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s na brúsenie zvarov, plôch a hrán.**

### Špecifikácia:

**CER24Q-BF.**

## Technický opis

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Šírka kotúča                 | 7 mm                   |
| Ø otvora                     | 22,23 mm               |
| maximálne otáčky             | 8500 min <sup>-1</sup> |
| Ø kotúčov                    | 178 mm                 |
| Séria                        | CerRapid               |
| Brusivo                      | Keramické zrno (CER)   |
| Skratka pre brusivo          | Keramika               |
| Špecifikácia                 | CER24Q-BF              |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 %                |
| odporúčaný uhol nábehu       | 20-30 Stupeň           |
| optimalizované pre materiál  | INOX                   |
| optimalizované pre materiál  | Oceľ                   |
| maximálna obvodová rýchlosť  | 80 m/s                 |
| Druh produktu                | Hrubovací brúsny kotúč |

## Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg                        | podmienene vhodný |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 67 HRC                 | vhodný            |                |         |
| INOX                          | vhodný            |                |         |
| Ti                            | vhodný            |                |         |
| GG(G)                         | podmienene vhodný |                |         |
| CuZn                          | podmienene vhodný |                |         |
| Plast, sklolaminát            | podmienene vhodný |                |         |
| Uni                           | podmienene vhodný |                |         |

suché

vhodný