

Garant**Dokončovacia fréza, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 32/4mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212538 32/4
GTIN	4062406098773
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Presná dokončovacia fréza pre **extrémne efektívnu predúpravu a konečnú úpravu**. Vďaka prepracovanej geometrii Wiper je vhodná na **vynikajúce povrchové úpravy v kvalite** brúsenia. **Mimoriadna úspora času** možná vďaka **veľkému prekladaniu a vysokému posuvu zubov**.

Použitie:

Typický nástroj pri zápusťkovom kovaní a výrobe foriem.

Upozornenie:

Momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 3,8** s čepeľou č. **674252 veľ. 15IP**.

Technický opis

Ø D ₁ h ₆	17 mm
vhodná otočná rezná platnička	CPHX 09T3..
Počet rezných hrán Z	4
maximálna hĺbka rezu a _{p max}	3 mm
Celková dĺžka L _{celk}	42 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Ø rezných hrán D _c	32 mm
Vnútorne chladenie	áno

Ø D ₂	29 mm
Montážny závit M	M16
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza