

Garant**Dokončovacia fréza, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 66/8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212542 66/8
GTIN	4062406098681
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Presná dokončovacia fréza pre **extrémne efektívnu predúpravu a konečnú úpravu**. Vďaka prepracovanej geometrii Wiper je vhodná na **vynikajúce povrchové úpravy v kvalite** brúsenia. **Mimoriadna úspora času** možná vďaka **veľkému prekladaniu a vysokému posuvu zubov**.

Použitie:

Typický nástroj pri zápusťkovom kovaní a výrobe foriem.

Upozornenie:

Momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 3,8** s čepelou č. **674252 veľ. 15IP**.

Technický opis

Vnútorne chladenie	áno
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
maximálna hĺbka rezu a_{pmax}	3 mm
Ø rezných hrán D_c	66 mm

Počet rezných hrán Z	8
vhodná otočná rezná platnička	CPHX 09T3..
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza