

**Garant****Dokončovacia fréza, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 52/7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212542 52/7
GTIN	4062406098674
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Presná dokončovacia fréza pre **extrémne efektívnu predúpravu a konečnú úpravu**. Vďaka prepracovanej geometrii Wiper je vhodná na **vynikajúce povrchové úpravy v kvalite** brúsenia. **Mimoriadna úspora času** možná vďaka **veľkému prekladaniu a vysokému posuvu zubov**.

**Použitie:**

Typický nástroj pri zápusťkovom kovaní a výrobe foriem.

**Upozornenie:**

Momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 3,8** s čepelou č. **674252 veľ. 15IP**.

**Technický opis**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	40 mm
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	52 mm
Počet rezných hrán Z	7
Vnútorne chladenie	áno

vhodná otočná rezná platnička	CPHX 09T3..
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	3 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza