

Garant**Upínač Typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, BT 40 A = 100, Ø upnutia D1: 8mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	302606 8
GTIN	4062406099879
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

Všetky stopky hrubo presústružené (tichý chod). Kvalita vyváženia G2,5 / 25 000 min⁻¹. **S uzatváratelnými otvormi chladiaceho kanála.**

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	8
Vonkajší Ø D	28 mm
Ø upnutia D ₁	8 mm
Upínač	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339
Tvar	ADB

Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

Príslušenstvo

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø D1 8	309900 8