

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/05mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261326 8/05
GTIN	4062406100414
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	8 mm
Odsadenie stredu L_3	3 mm
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Celková dĺžka L	80 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0501..
Veľkosť doštičiek	5 mm
Výška upínania L_2	7,5 mm
Držiak ISO-kód	E08F SVJCR/L05
Šírka hrdla L_4	6 mm
Dĺžka hlavy L_1	26 mm
Ø stopky D_5	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč