

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261327 16/11
GTIN	4062406100650
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	22 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Celková dĺžka L	200 mm
Odsadenie stredu L_3	2 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Dĺžka hlavy L_1	31,4 mm
Držiak ISO-kód	E16R SVJCR/L11
Šírka hrdla L_4	9,5 mm
Výška upínania L_2	15 mm
Ø stopky D_5	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč