

**Garant****SNMG 190612, Typ: HB7020**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251236 HB7020
GTIN	4045197764164
Trieda položky	21G

## Technický opis

Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Lamač triesok	SM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Typ	HB7020
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 6 mm
Uhlový Polomer	1,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 190612

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie