

Garant**SNMG 190616, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251336 HB7020
GTIN	4045197764201
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	1,6 mm
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SG
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 300 m/min
Typ	HB7020
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 9 mm
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 190616

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie