

HOLEX**Upínací trň pre frézovacie hlavy Tvar A, BT 30, krátka, Ø trňa d1: 27mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303007 27
GTIN	4062406101183
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G6,3 / 18000 min⁻¹.

Tvar A.

Rozsah balenia:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

Technický opis

Ø trňa d ₁	27 mm
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	27
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	27
Vonkajší Ø D	50 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	40 mm
Ø upnutia D ₁	27 mm
Upínač	BT 30, krátka
Norma	DIN 6357

Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy