

**Garant****SNMG 190624, Typ: HB7020**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251338 HB7020
GTIN	4045197764218
Trieda položky	21G

## Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7020
Hĺbka rezu $a_p$	1,5 - 9 mm
Uhlový Polomer	2,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 300 m/min
Lamač triesok	SG
Posuv $f$	0,25 - 0,8 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 190624

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie