

**Garant****WNMG 080412, Typ: HB7020**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252072 HB7020
GTIN	4045197764249
Trieda položky	21G

## Popis

## Technický opis

Uhlový Polomer	1,2 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7020
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	SM
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080412

Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie