

CoolSpeed®**Rýchlobežné vreteno, Typ: TBL****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319991 TBL
GTIN	2050001960696
Trieda položky	36D

Popis**Prevedenie:**

Chladivom (10 – 60 barov) poháňané rýchlobežné vreteno, otáčky do 75 000 ot./min.

Použitie:

Zvýšený posuv a rezná rýchlosť, najmä pri nástrojoch s malým priemerom (\varnothing stopky 3 – 6 mm).
Použitie na vrtanie, odihľovanie, gravírovanie, obmedzené použitie na frézovanie.

Technický opis

L_2	48 mm
$\varnothing D_2$	30 mm
L_3	80 mm
Vonkajší $\varnothing D$	16 mm
Vonkajší $\varnothing D_1$	25 mm
Dĺžka stopky L_1	13,5 mm
Druh produktu	Rýchlobežné vreteno