




## Sada ryhovacieho frézovacieho nástroja, Veľkosť stopky: 12mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290219 12
GTIN	4030741656873
Trieda položky	29H

### Popis

#### Prevedenie:

**Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.**

TK vodiace puzdro na zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu.

Rýchle nastavenie nástroja pomocou nastavovacieho vretena.

#### Obsah:

po 1 ks rádlovací frézovací nástroj c. 290200 a c. 290210: Veľ. 12

po 2 ks rádlovacie koliesko c. 290261: Veľ. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

po 1 ks rádlovacie koliesko c. 290276 a c. 290281: Veľ. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

### Technický opis

Smer rezania	vľavo a vpravo
pre profil ryhovača	RAA 1×BR30°
pre profil ryhovača	RAA 1×BL30°
pre profil ryhovača	RBR30° 1×AA
pre profil ryhovača	RBL30° 1×AA
pre profil ryhovača	RBR45° 1×BL15°

pre profil ryhovača	RBL45° 1×BR15°
pre profil ryhovača	RGE30° 2×AA
pre profil ryhovača	RGE45° BL/BR45°
Druh produktu	Rádlovací nástroj

## Príslušenstvo

Ryhovací frézovací nástroj univerzálny Velkost' stopky 10	290200 10
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 15X4/0,8	290276 15X4/0,8
Ryhovací frézovací nástroj univerzálny Velkost' stopky 12	290210 12
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 15X4/0,6	290276 15X4/0,6
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 15X4/0,5	290276 15X4/0,5
Ryhovací frézovací nástroj univerzálny Velkost' stopky 10	290210 10
Ryhovací frézovací nástroj univerzálny Velkost' stopky 12	290200 12
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 15X4/0,6	290261 15X4/0,6
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 15X4/0,5	290261 15X4/0,5
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 15X4/0,8	290261 15X4/0,8