




Sada ryhovacieho frézovacieho nástroja, Veľkosť stopky: 16mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290219 16
GTIN	4030741656897
Trieda položky	29H

Popis

Prevedenie:

Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.

TK vodiace puzdro na zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu.

Rýchle nastavenie nástroja pomocou nastavovacieho vretena.

Obsah:

po 1 ks rádlovací frézovací nástroj c. 290200 a c. 290210: Veľ. 16

po 2 ks rádlovacie koliesko c. 290261: Veľ. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

po 1 ks rádlovacie koliesko c. 290276 a c. 290281: Veľ. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

Technický opis

Smer rezania	vľavo a vpravo
pre profil ryhovača	RAA 1×BR30°
pre profil ryhovača	RAA 1×BL30°
pre profil ryhovača	RBR30° 1×AA
pre profil ryhovača	RBL30° 1×AA
pre profil ryhovača	RBR45° 1×BL15°

pre profil ryhovača	RBL45° 1×BR15°
pre profil ryhovača	RGE30° 2×AA
pre profil ryhovača	RGE45° BL/BR45°
Druh produktu	Rádlovací nástroj

Príslušenstvo

Ryhovací frérovací nástroj univerzálny Veľkosť stopky 16	290210 16
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 15X4/1,0	290261 15X4/1,0
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 15X4/0,6	290276 15X4/0,6
Ryhovací frérovací nástroj univerzálny Veľkosť stopky 16	290200 16
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 15X4/0,6	290261 15X4/0,6
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 15X4/0,8	290261 15X4/0,8
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 15X4/1,0	290276 15X4/1,0
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 15X4/0,8	290276 15X4/0,8