

**Garant**

**Stupňovitý strediaci vrták na jadrové otvory HSS-E A s plochou, bez povlaku, pre závit: M6**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	111313 M6
GTIN	4062406101961
Trieda položky	11A

## Popis

### Prevedenie:

Strediaci vrták na vystredenie predliatych otvory na závitovanie podľa formy A.

Na **kombinovanú výrobu** stredenia, vstupnej fazetky a vrtanie odliatych dier **v jednom pracovnom procese**.

S dodatočnou plochou na stopke.

## Technický opis

Celková dĺžka L	71 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/ot,
Menovité -Ø D <sub>c</sub>	5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12,5 mm
s – 0,1	10,45 mm
pre Ø obrobku	100 – 150 mm
Počet rezných hrán Z	2
Veľkosť schodíka L <sub>1</sub> 1. schodík	16 mm
Veľkosť schodíka L <sub>2</sub> 2. schodík	18,9 mm
Ø D <sub>2</sub> 2. schodík	12,5 mm
Ø D <sub>1</sub> 1. schodík s úkosom ±0,05	6,4 mm

Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 332/2
Typ	A
Tolerancia menovitého Ø	0 / -0,05
Uhol klesania	60 Stupeň
Smer rezania	pravé
Stopka	Valcová stopka s h7
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stredenie

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	65	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	65	N
Hliník > 10 % si	vhodný	60	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	9	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	7	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	7	M
GG(G)	vhodný	28	K
CuZn	vhodný	35	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

