



## Sada ryhovacieho frézovacieho nástroja, Veľkosť stopky: 20mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290219 20
GTIN	4030741656903
Trieda položky	29H

### Popis

#### Prevedenie:

**Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.**

TK vodiace puzdro na zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu.

Rýchle nastavenie nástroja pomocou nastavovacieho vretena.

#### Obsah:

po 1 ks rádlovací frézovací nástroj c. 290200 a c. 290210: Veľ. 20

po 2 ks rádlovacie koliesko c. 290261: Veľ. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

po 1 ks rádlovacie koliesko c. 290276 a c. 290281: Veľ. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

### Technický opis

Smer rezania	vľavo a vpravo
pre profil ryhovača	RAA 1×BR30°
pre profil ryhovača	RAA 1×BL30°
pre profil ryhovača	RBR30° 1×AA
pre profil ryhovača	RBL30° 1×AA
pre profil ryhovača	RBR45° 1×BL15°

pre profil ryhovača	RBL45° 1×BR15°
pre profil ryhovača	RGE30° 2×AA
pre profil ryhovača	RGE45° BL/BR45°
Druh produktu	Rádlovací nástroj

## Príslušenstvo

Ryhovací frérovací nástroj univerzálny Veľkosť stopky 16X	290210 16X
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 25X6/1,0	290261 25X6/1,0
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 25X6/0,8	290261 25X6/0,8
Ryhovací frérovací nástroj univerzálny Veľkosť stopky 20	290200 20
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 25X6/1,0	290276 25X6/1,0
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 25X6/1,5	290261 25X6/1,5
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 25X6/1,5	290276 25X6/1,5
Ryhovací frérovací nástroj univerzálny Veľkosť stopky 20	290210 20
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 25X6/0,8	290276 25X6/0,8