

**HOLEX****XNEX 080610 Vysoký posuv, HBM20, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215117 UNI
GTIN	4062406103217
Trieda položky	22A

**Popis****Prevedenie:**

Jednostranná 3-hranná otočná rezná platnička z tvrdokovu so špeciálnou **vysokou geometriou posuvu**.

Programovací polomer pri  $a_{p\max}$  2,4 mm.

6 rezných hrán zabezpečuje vysokú hospodárnosť vďaka nízkej cene za jednu reznú hranu.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.

$a_e = 0,6 \times D$  /  $a_p = 0,8$  mm.

**Technický opis**

Typ	UNI
Uhlový Polomer	1 mm
Hrúbka platne S	6.35 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNEX 080610
Typ	HBM20
Rezný materiál	HM

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Povrchová úprava	CVD
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	280	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	240	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	95	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		