

**Garant****Synchronná nástrojová hlava na ER16, Stopka závitníka-Ø d2: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338183 6
GTIN	4062406102074
Trieda položky	31P

**Popis****Prevedenie:**

- **Rezanie vnútorných závitov alebo tvarovanie závitov na strojoch so synchronným vretenom.**
- **Minimálne vyrovnanie dĺžky: +0,5 mm/-0,2 mm.**
- **Kompenzácia chýb synchronizácie, čo poskytuje lepšiu kvalitu závitov a výrazne vyššiu životnosť.**
- **Na upínacie kliešte a poháňané stroje podľa ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Vhodné pre ľavé a pravé závit.**

**Vhodné pre:**

Synchronne upnutie ER č. 338180.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	32 mm
Stopka štvorhran	4,9 mm
Pre Ø stopky závitníka d <sub>2</sub> DIN 374/376	M8
Pre Ø stopky závitníka d <sub>2</sub> DIN 371	M5-6
Ø D <sub>2</sub>	12,7 mm
Vnútorné chladenie	áno, s max. 50 bar
Druh produktu	adaptér závitníka

