


**Garant****SNMM 120412, Typ: HB7020**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251386 HB7020
GTIN	4045197766809
Trieda položky	21G

## Technický opis

Hĺbka rezu $a_p$	2 - 12 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	SR
Uhlový Polomer	1,2 mm
Typ	HB7020
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,4 - 1,2 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 300 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMM 120412

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie