

**Garant****Držiak na vrtáky do plného Tvar ADB, BT 50, Pre Ø stopky D1: 20mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	303129 20
GTIN	4062406105198
Trieda položky	31A

## Popis

### Prevedenie:

- Všetky stopky sú natvrdo presústružené.
- Umiestnenie závitového kolíka na kuželový záhlbník v plnom vrtáku posunutý o 0,4 mm.
- Pri uťahovaní sa zväčšený Ø dosadnutia upne na kontaktnú plochu.
- Výsledná lepšia podpera umožňuje vyššiu rýchlosť posuvu.
- Vysoká presnosť obvodového hádzania vďaka 3 µm kontaktnej ploche.

### Použitie:

Na upnutie všetkých plných vrtákov normovaných podľa DIN 6595, časť 1.

### Vhodné pre:

Všetky plné vrtáky s valcovou stopkou podľa DIN 6595, časť 1.

### Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308802. Náhradné skrutky č. 309907; 309908.

## Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	90 mm
Vonkajší Ø D	40 mm
Pre Ø stopky D <sub>1</sub>	20 mm
Upínač	BT 50
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339

Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upnutie pre vrtáky do plného

## Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50