

Garant**Upínací trň pre frézy so závitom, SK 40, Závit M × dĺžka L1: M10X5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301303 M10X5
GTIN	4062406105365
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Kónická konštrukcia.

Použitie:

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806. AB-upínací kľúč č. 308820 – 308835.

Technický opis

Ø D ₂	18 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	25 mm
Vonkajší Ø D	18 mm
Závit M	M10×5
L ₂	5 mm
Ø otvoru D ₁ tolerancia IT6	10,5 mm
Úžitková dĺžka L ₁	5 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy

Príslušenstvo

Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
ER upínací kľúč pre klieštinové upínače ER 40	309680 40
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Momentové kľúče s prepínateľnou račňou Maximálny ťahovací moment 200	656050 200
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
ER upínací kľúč1/2 palca drážka pre klieštinové upínače ER 40	309700 40
	308820 40

Upínacie klúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40

Ťažné čapy Mori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40

308630 40

Ťažný čap Hurco 90° s lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308806 40

Ťažné čapy utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40

308620 40

Ťažné čapy utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40

308610 40

Ťažný čap Hurco 45° s otvorom 4 mm a lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308801 40

Ťažný čap Hurco 45° s lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308802 40

Ťažné čapy utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308635 40

Ťažné čapy Tvar B Vhodné pre strmé kužele 40

308640 40

Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308795 40