

Garant**Upínací trň pre frézy so závitom, SK 40, Závit M x dĺžka L1: M8X100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301303 M8X100
GTIN	4062406105358
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

Kónická konštrukcia.

Použitie:

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806. AB-upínací kľúč č. 308820 – 308835.

Technický opis

Vonkajší Ø D	25 mm
Závit M	M8×100
Dĺžka výčnelku Rozmer A	119 mm
Ø otvoru D ₁ tolerancia IT6	8,5 mm
L ₂	5 mm
Úžitková dĺžka L ₁	100 mm
Ø D ₂	13 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy

Príslušenstvo

Ťažné čapy Mori-Seiki, utesnený, typ A, s otvorom Ø 7 mm, Vhodné pre strmé kužele: 40	308630 40
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závitú utesnený, bez otvoru, Vhodné pre strmé kužele: 40	308700 40
Ťažné čapy Mori-Seiki, utesnený, typ A, s otvorom Ø 7 mm, Vhodné pre strmé kužele: 40	308625 40
Ťažné čapy utesnený, typ B, bez otvoru, Vhodné pre strmé kužele: 40	308620 40
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40	308740 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7 Tvar A, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40	308605 40
Ťažné čapy utesnený, bez otvoru, Vhodné pre strmé kužele: 40	308660 40
	308720 40
ER upínací klúč 1/2 palca drážka, pre klieštinové upínače ER: 40	309700 40
Ťažné čapy Tvar B, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40	308640 40
Upínacie klúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872), Vhodné pre veľkosť strmého kužela: 40	308820 40
Ťažný čap 45° utesnený, bez otvoru, Vhodné pre strmé kužele: 40	308760 40
Ťažné čapy Mazak, typ A, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40M	308670 40M
Ťažný čap 60° utesnený, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40	308785 40
	656050 200

Momentové klúče s prepínateľnou račňou, Maximálny ťahovací moment: 200

Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovaním
utesnený, Vhodné pre strmé kužele: 40

308801 40

ER upínací klúč, pre klieštinové upínače ER: 40

309680 40

Ťažný čap Hurco 45° s lícovaním utesnený, Vhodné pre
strmé kužele: 40

308802 40

Ťažný čap 45° utesnený, s otvorom, Vhodné pre strmé
kužele: 40

308765 40

Ťažný čap 90° utesnený, bez otvoru, Vhodné pre strmé
kužele: 40

308790 40

Upínacie klúče pre ťažné čapy ISO 7388, Vhodné pre
veľkosť strmého kužela: 40

308830 40

308806 40

Ťažný čap 90° utesnený, s otvorom, Vhodné pre strmé
kužele: 40

308795 40

Ťažné čapy utesnený, typ B, s otvorom, Vhodné pre strmé
kužele: 40

308650 40

Ťažné čapy Tvar A, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40

308600 40

Ťažný čap, 18CrNiMo7 utesnený, typ B, bez otvoru, Vhodné
pre strmé kužele: 40

308615 40

Ťažné čapy utesnený, typ A, s otvorom, Vhodné pre strmé
kužele: 40

308610 40

Ťažné čapy utesnený, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele:
40

308635 40