

Garant**Nástrojový upínač pre frézy so závitom, BT 40, Závit M × úžitková dĺžka L1: M6X75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303139 M6X75
GTIN	4062406105662
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Všetky šachty sú pevne prevrátené.

Použitie:

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308802.

Technický opis

Úžitková dĺžka L ₁	75 mm
L ₂	5 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	102 mm
Vonkajší Ø D	23 mm
Závit M	M6x75
Ø otvoru D ₁ tolerancia IT6	6,5 mm
Ø D ₂	10 mm
Upínač	BT 40
Norma upínača	JIS B6339

Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy

Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapy ISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažný čap 60° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40