

Garant**Nástrojový upínač pre frézy so závitom, BT 40, Závit M × úžitková dĺžka L1: M6X50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 303139 M6X50 |
| GTIN | 4062406105655 |
| Trieda položky | 31A |

Popis**Prevedenie:**

Všetky šachty sú pevne prevrátené.

Použitie:

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308802.

Technický opis

| | |
|--|-----------|
| Ø otvoru D ₁ tolerancia IT6 | 6,5 mm |
| Ø D ₂ | 10 mm |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 77 mm |
| Úžitková dĺžka L ₁ | 50 mm |
| L ₂ | 5 mm |
| Závit M | M6×50 |
| Vonkajší Ø D | 20 mm |
| Upínač | BT 40 |
| Norma upínača | JIS B6339 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Norma upínača | ISO 7388-2 |
| Tvar | ADB |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 μm |
| Stratégia obrábania | HSC |
| Druh produktu | Upínač skrutkovacej frézy |

Príslušenstvo

| | |
|--|-----------|
| Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40 | 308820 40 |
| Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308760 40 |
| Ťažný čap Hurco 45° s lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308802 40 |
| Ťažný čap Hurco 90° s lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308806 40 |
| Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308790 40 |
| Upínacie kľúče pre ťažné čapy ISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40 | 308830 40 |
| Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308795 40 |
| Ťažný čap Hurco 45° s otvorom 4 mm a lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308801 40 |
| Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308765 40 |
| Ťažný čap 60° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308785 40 |