

Garant**Nástrojový upínač pre frézy so závitom, BT 50, Závit M × dĺžka L1: M8X50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303141 M8X50
GTIN	4062406106140
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Všetky šachty sú pevne prevrátené.

Použitie:

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308802.

Technický opis

Vonkajší Ø D	23 mm
Ø D ₂	13 mm
Závit M	M8×50
L ₂	5 mm
Úžitková dĺžka L ₁	50 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	88 mm
Ø otvoru D ₁ tolerancia IT6	8,5 mm
Upínač	BT 50
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339

Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy

Príslušenstvo

Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50