

**Garant****Nástrojový upínač pre frézy so závitom kónický typ, HSK-A 100, Závit M ×  
dĺžka L1: M12X50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	307046 M12X50
GTIN	4062406106966
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

Kónická konštrukcia.

S otvorom na čip Balluff/RFID.

**Použitie:**

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Predĺženia č. 301358, redukcia č. 301359, rúra na chladiace médium č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890.

**Upozornenie:**

Upínače zo spekaného karbidu, príp. predĺženie z tvrdého kovu pre skrutkovacie frézy č. 301374 - 301379 a č. 301361 - 301368.

**Technický opis**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Ø otvoru D <sub>1</sub>	12,5 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	50 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	79 mm
Závit M	M12×50

Vonkajší Ø D	24 mm
Upínač	HSK-A 100
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy