

**Pneumaticko-hydraulické zariadenie na nitovanie naslepo FireFox®, Typ: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	770515 1
GTIN	4007081920841
Trieda položky	74A

Popis**Prevedenie:**

Prevádzkový tlak 5 – 7 barov. Automatický proces odvíjania hneď po priložení matice slepého nitu k trňu ľahkým tlakom. Mimoriadne úsporná práca vďaka rýchlemu odvíjaniu a bleskurýchlemu procesu nastavenia.

Rozsah balenia:

Dva montážne kľúče SW 24/27, 1 šesťhranný skrutkovač SW 4, 1 fľaša hydraulického oleja 100 ml, 1 nádoba s olejom na doplnenie. Nátrubok a závitový trň M3, M4, M5, M6.

Upozornenie:

Náhradné náustky sú k dispozícii pod č. 770516. Na slepé nitovacie matice od M3 po M6 zo všetkých materiálov okrem M6 z nehrdzavejúcej ocele.

Technický opis

Zdvih	7,5 mm
Hmotnosť	1,96 kg
Spotreba vzduchu na sádzací proces (v závislosti od závit)	max. 2 l

Hadicová prípojka	6 mm
pre matice slepých nitov Ocel/hliník	M3 – M6
Nastaviteľná sila sádzania, max. pri 5 bar	12000 N
pre matice slepých nitov všetkých materiálov	M3 – M6
Hadicová prípojka	1/4 palec
Druh produktu	Prístroj na nitovanie naslepo

Príslušenstvo

Náhradná špička so závitovým trňom Typ M3	770516 M3
Náhradná špička so závitovým trňom Typ M5	770516 M5
Náhradná špička so závitovým trňom Typ M4	770516 M4
Náhradná špička so závitovým trňom Typ M6	770516 M6