



Kombinované štvorčelustové skľučovadlo valcové upínanie, DIN 702-4, Vonkajšie Ø A / kužel: 250mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	315635 250
GTIN	5907412202839
Trieda položky	36B

Popis

Popis:

Individuálne nastavenie kombinovaných čelustí.

Centrické nastavenie čelustí.

Použitie:

Kombinovaná možnosť upínania prostredníctvom dvoch rôznych nastavení čelustí:

a) centrické nastavenie základných čelustí (pohony v telese);

b) individuálne nastavenie nastavbových čelustí.

To umožňuje upínanie obrobkov nepravidelného tvaru ako na lícnej doske. Špirálový krúžok na nastavenie čelustí je **tvrdý**, boky špirály a závitové boky základných čelustí sú **z oboch strán brúsené**.

S cylindrickým strediacim upínačom DIN 702-4. Skľučovadlo sa pripevňuje skrutkami zozadu na prírubu a tá zase na vreteno.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Liatina

Rozsah balenia:

Vrátane:

1 súprava = 4 kalené základné čeluste.

1 súprava = 4 kalené reverzné čeluste (ako vŕtacie a sústružnícke čeluste).
1 upínací klúč.

Technický opis

Prietok E	76 mm
Rozostupová kružnica F	224 mm
Štvorhranný upínací klúč K	14 mm
Hĺbka centrovania C	6 mm
Vonkajší Ø A	250 mm
Hmotnosť	31 kg
Výška s čelustami H ₂	135 mm
Ø centrovania B	200 mm
Výška bez čelustí H ₁	102 mm
Norma	DIN 702-4
Druh produktu	Kombinované štvorčelustové skľučovadlo