

Garant**Granitová doska Presnosť 0, Dĺžka×šírka: 1000X630mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	430190 1000X630
GTIN	4045197720603
Trieda položky	41C

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vybrané prírodné tvrdé kamenivo.

- **Bez defektov, homogénna štruktúra.**
- **Odolná voči ohybu a skrúteniu.**
- **Absolútne nehrdzavejúca a odolná voči kyselinám, nízka tepelná vodivosť.**
- **Mikrojemné spracovanie povrchu (lapovanie diamantom). Nie sú dosiahnuté povolené tolerancie.**
- **Vonkajšie okraje sú opticky čisto brúsené.**
- **Na spodnej strane sú pripevnené oporné body (ocelové guľôčkové vložky) pre staticky určené skladovanie.**
- **Tvrdsie ako tvrdená ocel' (6 – 7 na stupnici Mos), nemagnetická a elektricky nevodivá.**

Presnosť:

Koncová výroba a kontrola sa vykonáva v počítačom riadených, klimatizovaných priestoroch. Používané meracie prostriedky zaručujú exaktné prepojenie na národné a medzinárodné kalibračné laboratória.

DIN 876/0 – jemné, diamantové lapovanie na kontrolu.

Rozsah balenia:

Vrátane skúšobného protokolu, prepravného balenia. Vrátane nastavcov v podobe ocelových gulíciek.

Upozornenie:

Na vyžiadanie: Nehrdzavejúce ocelové závitové vložky, ocelové lišty s T-drážkou (pre č. 430190 nie sú možné žiadne ocelové lišty s T-drážkou), presnosť 000, iné veľkosti, medzirozmery. Dodanie nevoľné.

Technický opis

Rovinnost	0,008 mm
Hrúbka	100 mm
Hmotnosť	189 kg
Počet nastavcov v podobe oceľových guľôčok	3
Norma	DIN 876
Presnosť	0 mm
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Meracia doska

Príslušenstvo

Čistiaci prostriedok na tvrdú horninu Obsah 0,5	431841 0,5
Ošetrujúci prípravok na tvrdý horninu Obsah 0,5	431840 0,5
Skriňový podstavec Pre veľkosť dosky dĺžka×šírka 1000X630	431050 1000X630