

**HOLEX**

**Upínač Weldon pre frézy so závitom s vnútorným chladením, Ø d = 20 mm,  
Závit M × dĺžka L1: M10X25**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	301347 M10X25
GTIN	4062406107345
Trieda položky	32A

## Popis

**Prevedenie:**

**Tolerancia stopky h6.**

**Použitie:**

Na upnutie do upínacieho trňa (Weldon).

## Technický opis

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	20,2 mm
Ø otvoru D <sub>1</sub>	10,5 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Upínač	Ø d = 20 mm
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy